

3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Product ID: HB30C3A1GEA



Hier is een absoluut noodzakelijke accessoire voor uw MacBook Pro, Chromebook™ of laptop met USB-C™. Deze USB 3.0 hub verandert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één comfortabele gecombineerde hub. Deze hub biedt twee cruciale aansluittypes met Ethernet en USB Type-A die vaak ontbreken bij moderne laptops.

Maak gemakkelijk verbinding met uw netwerk en randapparatuur via USB-C.

Deze 3-poorts USB-hub beschikt over een gebruiksvriendelijke USB-C connector. USB Type-C connectoren zijn gemakkelijker te plaatsen dan de vorige generaties. Ze zijn klein en omkeerbaar omdat de connector geen boven- of onderkant heeft.

Combineert twee cruciale poorttypes in een stijlvolle hub

Als uw MacBook of laptop de poorten mist die u nodig heeft, kan deze hub u van pas komen. USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1. De veelzijdige USB 3.0 hub biedt u niet alleen toegang tot uw USB randapparatuur, maar ook tot een bekabelde internetverbinding. Omdat deze hub een Gigabit Ethernetpoort heeft, kunt u verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

De stijlvolle USB-hub heeft een aantrekkelijke witte afwerking.

Robuust, draagbaar en met busvoeding

De hub heeft een robuuste, maar lichtgewicht behuizing, zodat u betrouwbaarheid niet hoeft op te offeren voor mobiliteit. Het ontwerp met USB zorgt ervoor dat u geen aparte voedingsadapter hoeft mee te nemen, u hoeft alleen maar de USB 3.0 hub in uw koffer te stoppen.

Deze veelzijdige hub is perfect voor op reis, neemt minimale ruimte in op uw bureau, zodat u deze kunt gebruiken in hot-desk of BYOD- (Bring Your Own Device) omgevingen.

Ingebouwde kabel voorkomt frustratie

De ingebouwde USB-C-kabel zorgt voor eenvoudige aansluitingen en u hoeft geen aparte kabel mee te nemen om de hub aan uw laptop te verbinden.

De HB30C3A1GEA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Profiteer van USB-C door de hub te gebruiken om zowel een netwerk als USB-randapparatuur aan te sluiten op uw laptop met USB-C
- Upgrade de aansluitmogelijkheden van uw MacBook Pro
- Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat
- Ideaal voor desktop-, laptop-, Ultrabook™-, Chromebook- en MacBook-gebruikers die over onvoldoende USB 3.0 poorten beschikken
- Voeg een vaste internetverbinding toe op uw laptop op plaatsen waar Wi-Fi niet beschikbaar is

Features

- Breid de connectiviteit van uw laptop of MacBook uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
- Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal voor onderweg of op het bureau
- Met USB-voeding en ingebouwde USB Type-C kabel, zodat u de hub overal mee naar toe kunt nemen
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
- Multi-platform compatibel met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen, waaronder Windows® 10, macOS Sierra (10.12), en Chrome OS™
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
- Biedt plug-and-play installatie en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0 RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	3
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Ja
	Prestaties	Auto MDIX
Auto-Negotiation		Ja
Compatibele netwerken		10/100/1000 Mbps
Flow-control		Full-duplex flow control
Full duplex ondersteuning		Ja
Jumbo Frame Support		9K max.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	UASP ondersteuning	Ja
	Type connector(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X® 10.11 tot 10.14 <i>VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem</i> Linux kernel 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of USB-voeding
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [41 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [36 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	5.5 in [140 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3.1 in [78 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub

Product appearance and specifications are subject to change without notice.