

Cable de 15 metros HDMI con ethernet de alta velocidad Activo 4K - Cable HDMI CL2 para Instalación en Pared

Product ID: HD2MM15MA



Este cable HDMI CL2 es apto para instalaciones en pared. Tiene un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 metros, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Cree conexiones HDMI 4K a distancias más largas

La estructura de circuitos integrada del cable amplifica de manera activa la señal HDMI, sin que se requiera una fuente de alimentación externa. Compatible con conexiones a mayor longitud que las conexiones HDMI convencionales. El cable activo también tiene un diseño de fabricación con alambre delgado que ofrece mayor flexibilidad, lo cual resulta ideal para instalaciones en pared.

Disfrute de lo mejor que le ofrece la tecnología HDMI

Este cable HDMI 4K es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, el cable le ofrece las mejores capacidades de la tecnología HDMI disponible hoy en día. Resulta perfecto para disfrutar de lo último en cine en casa, para señalización digital vívida o para realizar presentaciones audiovisuales excepcionales.

El cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable.

El modelo HD2MM15MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Para instalaciones en pared que requieran clasificación CL2 contra incendios
- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD
- Conecte proyectores HDMI en salas de juntas, aulas de clase o salas de conferencias

Features

- Amplificador activo de circuito integrado
- Clasificación CL2 contra incendios
- Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
- Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
- Permite la conexión a distancias de hasta 15 metros
- Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
- Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color
- Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
- Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
- Transmite doble vídeo a una sola pantalla
- Soporta vídeo 3D
- Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
- Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
- Compatible con las funciones CEC ("Consumer Electronics Control", control de electrónica de consumo)
- Compatible con versiones HDMI de generación anterior

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
	ID del Conjunto de Chips	Spectra7 - HT8181
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho
Observaciones / Requisitos	Nota	Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
	Ancho del Producto	0.9 in [22 mm]
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
	Longitud del Producto	49.2 ft [15 m]
	Peso del Producto	0.1 oz [1.5 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.2 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - cable hdmi

Product appearance and specifications are subject to change without notice.