

HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Product ID: HD2VGAE2



Der HD2VGAE2 HDMI®-auf-VGA-Adapter/-Konverter konvertiert aktiv eine HDMI-Quelle von Ihrem Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer für einen/ein VGA HD15-Projektor oder Display

Ohne Bedarf für eine externe Stromquelle und mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p (1920x1080) bietet dieser aktive HTMI®-auf-VGA HD15-Adapter eine kompakte und mobile Lösung.

Sie suchen nach einem HDMI-auf-VGA-Konverter für Ihr Chromebook? Verwenden Sie HD2VGAMICRO.

Der HDMI®-auf-VGA-Adapter/Konverter HD2VGAE2 wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbinden Sie HDMI-fähige Geräte, z. B. Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer, mit einem VGA-Projektor oder VGA-Display

Features

- Maximale Auflösung von 1920x1080 (1080p)
- Kein externer Netzadapter erforderlich

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Aktiv |
| | Audio | Nein |
| | AV-Ausgang | VGA |
| | AV-Eingang | HDMI |
| | Industrienormen | High-Speed-HDMI® |
| | Ports | 1 |
| Leistung | Breitbild unterstützt | Ja |
| | Max. Analogauflösungen | 1920x1080 |
| | Max. Digitalauflösungen | 1920x1080 |
| | Unterstützte Auflösungen | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) Stecker Input |
| | Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis | Dieser Adapter funktioniert nicht mit Samsung Chromebooks. HD2VGAMICRO wird für diese Anwendung empfohlen. |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Feuchtigkeit | 40% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| | Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusotyp | Kunststoff |
| | Produktbreite | 1.6 in [40 mm] |
| | Produktgewicht | 1.2 oz [35.3 g] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Produktlänge | 9.6 in [24.5 cm] |
| Verpackungsinformationen | Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| | Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 oz [48 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - HDMI®-auf-VGA-Konverteradapter |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.