

Cable de 3m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Product ID: HD2VGAMM10



El cable conversor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM10, de 3 metros, le permite conectar un Chromebook™, o un ordenador portátil o de sobremesa equipado con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.

El cable conversor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de un ordenador equipado con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.

A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de vídeo, el conversor HD2VGAMM10 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para trabajar con equipos Mac que requieren alimentación externa, el conversor HD2VGAMM10 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a un PC de sobremesa o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.

En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al conversor HD2VGAMM10, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de vídeo HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de vídeo de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.

El cable conversor HD2VGAMM10 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 3 metros de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de más corta longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 91 cm (HD2VGAMM3) y un cable HDMI a VGA de 1,8 m (HD2VGAMM6), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de vídeo HDMI.

El cable HD2VGAMM10 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte un ordenador equipado con HDMI al proyector de un aula o una sala de juntas
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran 3 metros de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que un ordenador equipado con HDMI sea compatible con un monitor VGA

Features

- Reduzca el estorbo de cables y conecte su pantalla a distancias más largas, gracias al cable adaptador de 3 metros
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de vídeo HDMI con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 / 1080p
- Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	HDMI
	ID del Conjunto de Chips	Chrontel - 7101A
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Longitud Máxima del Cable	118.1 in [3000 mm]
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
	Resolución Digital Máxima	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	10 ft [3 m]
	Longitud del Producto	10 ft [3 m]
	Peso del Producto	6.1 oz [171.8 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.7 in [17 mm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Longitud de la Caja	36 in [91.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.7 oz [190 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.