

## HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

Product ID: HD2VGAMM3



91cm HDMI® - VGA変換ケーブル。Chromebook™などノートパソコンやデスクトップPCをVGAモニターやプロジェクタに接続し、別途アダプタやケーブルは不要です。

この変換ケーブルは、かさばるVGAケーブルでHDMIをVGAアダプタに接続する手間を解消し、デジタルHDMIコンピュータをVGA機器に接続するエンドツーエンドのソリューションを提供します。

ビデオ信号の変換に電源が必要となる一般的なHDMI-VGAアダプタとは異なり、このアダプタでは、外付け電源が不要です。例外として、Macコンピュータで外付け電源が必要となる場合は、オプションとしてUSB給電機能が内蔵されています（USBケーブルは含まれていません）。追加電力が必要となる場合でも、USB給電で簡単にコンピュータとディスプレイを接続することができます。

これまで、デジタルHDMI信号のアナログVGA変換は、困難でコストもかかりました。このアダプタで、HDMIビデオソースを既存のVGAディスプレイ機器に接続し、アップグレードコストを回避することができます。さらに、このアダプタケーブルでは1920x1200 または1080pのビデオ解像度に対応しているため、既存のVGAディスプレイでもHDビデオ品質を保持することができます。

91cmの変換アダプタケーブルは、余分な配線を減らし機器周りをすっきりまとめます。より長い接続距離では、1.8m HDMI - VGAケーブル(HD2VGAMM6)、3m HDMI - VGAケーブル(HD2VGAMM10)適しています。設置ニーズに合わせてケーブルの長さを選択可能です。

HDMIビデオソースのデジタル暗号化コンテンツは表示されないのをご注意ください。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- 教室のデスクやワークステーションでHDMI対応コンピュータをVGAモニタに接続
- 長さ91cmのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用
- ホームワークステーションのHDMIコンピュータでVGAモニタを使用

### Features

- 91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
- アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいない簡単実装
- HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
- 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
- アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
- プラグアンドプレイ実装

ハードウェア	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	アクティブ
	AV入力	HDMI
	AV出力	VGA
	アダプタスタイル	ケーブルアダプタ
	オーディオ	なし
	チップセットID	Chrontel - 7101A
性能	最大アナログ解像度	1920 x 1200
	最大ケーブル長	35.4 in [900 mm]
	最大デジタル解像度	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス Input
	コネクタB	1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output
	コネクタタイプ	1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	湿度	40%~85%RH
物理的特徴	ケーブル長さ	35.4 in [900 mm]
	製品幅	1.3 in [33 mm]
	製品重量	2.4 oz [68.7 g]
	製品長さ	35.4 in [90 cm]
	製品高さ	0.4 in [1 cm]
パッケージ情報	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.6 in [21.8 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	3.1 oz [88 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 91cm HDMI® - VGAアダプタケーブル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.