

## Cable de 91cm Convertidor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

Product ID: HD2VGAMM3



El cable conversor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM3, de 91 cm, le permite conectar un Chromebook™, o un computador portátil o de escritorio equipado con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.

El cable conversor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de un computador equipado con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.

A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de vídeo, el conversor HD2VGAMM3 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para trabajar con equipos Mac que requieren alimentación externa, el conversor HD2VGAMM3 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a un PC de escritorio o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.

En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al conversor HD2VGAMM3, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de vídeo HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de vídeo de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.

El cable conversor HD2VGAMM3 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 91 cm de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 1,8 m(HD2VGAMM6) y un cable HDMI a VGA de 3 metros(HD2VGAMM10), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de vídeo HDMI.

El conversor HD2VGAMM3 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte un ordenador equipado con HDMI a un monitor VGA, ya sea en un aula o en una estación (área) de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 91 cm de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que un ordenador equipado con HDMI sea compatible con un monitor VGA

### Features

- Evite el desorden con un cable adaptador corto de 91 cm
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de video HDMI digital con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un computador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200 / 1080p
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	HDMI
	ID del Conjunto de Chips	Chrontel - 7101A
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
<b>Rendimiento</b>	Longitud Máxima del Cable	35.4 in [900 mm]
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
	Resolución Digital Máxima	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 40% ~ 85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Ancho del Producto	1.3 in [33 mm]
	Longitud del Cable	35.4 in [900 mm]
	Longitud del Producto	35.4 in [90 cm]
	Peso del Producto	2.4 oz [68.7 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
	Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
	Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.1 oz [88 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.