

# 1m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Product ID: HD3MM1MW



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HD3MM1MW (1 m) mit CL3-Grad für Installation in der Wand verfügt über zwei goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine zuverlässige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 1 Meter lange HDMI-Kabel HD3MM1MW wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

**Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:**

High Speed HDMI Digital Video- und Audio-Kabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- HDMI-Kabelführung in der Wand
- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

### Features

- 2x HDMI-Stecker
- CL3-Kabelgrad
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CL3
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	30/32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktbreite	0.8 in [20.5 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [44 g]
	Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
	Steckverbinderart	Gerade
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.9 in [22 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [54.2 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 1 m weißes CL3-High-Speed-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.