

## Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M

Product ID: HDMM2MHS



Le câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMM2MHS d'une longueur de 2 mètres prend en charge les capacités avancées de High-Definition Multimedia Interface, notamment l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles dotés de la technologie HDMI.

Il est complètement rétrocompatible avec les appareils HDMI plus anciens. Il est équipé de connecteurs HDMI plaqués or (mâles), ce qui permet une connexion numérique de qualité supérieure pour transmettre un contenu vidéo haute définition et audio multivoie entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des récepteurs stéréo et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K.

Tous les câbles HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure en vue d'un rendement haute définition fiable. De plus, ils bénéficient de la garantie à vie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Le câble HDMI unique à connexion rapide remplace plusieurs câbles audio et vidéo, réduisant l'enchevêtrement de câbles et les efforts nécessaires
- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des DVR, etc.
- Permet de connecter des appareils compatibles HDMI comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, etc.
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)

### Features

- Connecteurs HDMI® plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils compatibles
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

	Warranty	Lifetime
<b>Matériel</b>	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Performance</b>	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Dia. ext. du câble	7.3 mm [0.3 in]
	Hauteur du produit	0.000
	Largeur du produit	0.000
	Longueur de câble	2 m [6.6 ft]
	Longueur du produit	2 m [6.6 ft]
	Poids du produit	110.2 g [3.9 oz]
	Style de connecteur	Droit
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	10 mm [0.4 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
	Poids brut	119.7 g [4.2 oz]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.