

High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Product ID: HDMM3M



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HDMM3M (3 m) verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 3 Meter lange HDMI-Kabel HDMM3M wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digitale Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Beachten Sie bitte: Dieses Produkt ist ein Ersatzprodukt für das 3 m lange StarTech.com High Speed HDMI®-Kabel - HDMI- Stecker/Stecker (HDMIMM10).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.
- Eine praktische Einzelkabelösung zum Anschließen von High Definition-Digitalempfängern, A/V-Empfängern

Features

- 2x HDMI®-Stecker
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Steckverbinderplatten | Gold |
| | Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Leistung | Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) Stecker |
| | Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) Stecker |
| Physische Eigenschaften | Drahtstärke | 28 AWG |
| | Farbe | Schwarz |
| | Kabellänge | 9.8 ft [3 m] |
| | Produktgewicht | 7.1 oz [200 g] |
| | Produktlänge | 9.8 ft [3 m] |
| | Steckverbinderart | Gerade |
| Verpackungsinformationen | Paketmenge | 1 |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 7.4 oz [209 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - 3 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.