

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M

Product ID: HDMM3M



Il cavo HDMI® ad alta velocità HDMM3M da 3 m presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro e una robusta struttura di alta qualità che consente un affidabile collegamento HDMI a HDMI tra dispositivi quali lettori Blu-Ray™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI HDMM3M da 3 m è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Nota: questo articolo sostituisce il cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m di StarTech.com - HDMI- M/M (HDMIMM10).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via
- Una vantaggiosa soluzione a cavo singolo per il collegamento di decoder e ricevitori A/V ad alta definizione

Features

- 2 connettori HDMI® maschi
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	0.8 in [20.8 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
	Peso prodotto	8.1 oz [228.5 g]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	0.9 in [24 mm]
	Package Length	15.4 in [39 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.4 oz [238 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.