

Câble plat HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 5m - HDMI vers HDMI - M/M

Product ID: HDMM5MFL



Le câble plat HDMI® haute vitesse HDMM5MFL (5 mètres) prend en charge les capacités avancées High Definition Multimedia Interface, y compris l'interconnectabilité des données Ethernet avec les appareils compatibles HDMI. Sa conception aplatie en fait la solution parfaite pour les installations murales, sous le tapis ou le long des plinthes. Ce câble HDMI de qualité supérieure est conçu pour offrir une performance durable.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM5MFL bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD
- Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)
- Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou derrière les murs.

Features

- Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
- Prise en charge des applications sur IP
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
- Connecteurs HDMI plaqués or

	Warranty	Lifetime
Matériel	Nombre de conducteurs	19
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Dia. ext. du câble	4
	Longueur de câble	5 m [16.4 ft]
	Longueur du produit	5 m [16.4 ft]
	Poids du produit	494 g [17.4 oz]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Poids brut	505 g [17.8 oz]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet 5 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.