

Cavo HDMI ad alta velocità serie Professionale - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m - HDMI - M/M

Product ID: HDPSMM1M



Il cavo HDMI ad alta velocità Serie Pro HDPSMM1M (1 m) presenta 2 connettori (maschi) HDMI placcati in oro all'interno di un connettore modellato in metallo che assicura resistenti collegamenti di alta qualità con un look elegante dalla perfetta finitura per home theatre o l'ambiente A/V professionale.

Questo leggero cavo HDMI da 1 m presenta una struttura del cavo HDMI più sottile, pari a circa la metà dello spessore di un normale cavo da 1 m, che consente un'installazione più flessibile con un minimo ingombro.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

HDPSMM1M è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:

I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette la connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

Features

- Eleganti connettori modellati HDMI in metallo
- Struttura sottile del cavo: diametro esterno di 3,6 mm
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Connettori HDMI placcati in oro

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Placcatura connettori | Oro |
| | Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| Prestazioni | Risoluzioni digitali massime | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - HDMI (19 pin) Maschio |
| | Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Maschio |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Nero |
| | Diametro filo | 36 AWG |
| | Lunghezza cavo | 3.3 ft [1 m] |
| | Lunghezza prodotto | 3.3 ft [1 m] |
| | Peso prodotto | 1.3 oz [37 g] |
| | Stile connettori | Dritto |
| Informazioni confezione | Package Height | 0.5 in [12 mm] |
| | Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.7 oz [48 g] |
| | Quantità confezione | 1 |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - avo HDMI® ad alta velocità in metallo Serie Pro da 1 m - HDMI - M/M |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.