

Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Cable Serie Pro Ultra HD 4k x 2k con Extremos de Metal

Product ID: HDPSMM2M



El cable HDMI de alta velocidad, Serie Pro (2 metros), modelo HDPSMM2M, incluye dos conectores HDMI (macho) chapados en oro, revestidos con moldeo metálico, lo cual ofrece conexiones duraderas y de alta calidad, con un diseño elegante de acabado perfecto, ideal para equipos de cine en casa o entornos profesionales de equipos audiovisuales.

Este cable de peso ligero de 2 metros está fabricado con un alambre HDMI más fino (aproximadamente la mitad de grosor que un cable normal de 2 metros), lo cual permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo.

Este cable HDMI de alta gama soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDPSMM2M está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados en su totalidad con materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Para conectar dispositivos de audio y vídeo de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores HD, reproductores de DVD, DVRs, consolas para juegos, proyectores, etc.

Features

- Elegante moldeado metálico de los conectores HDMI
- Diseño de cable delgado: diámetro exterior de 3,6 mm
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- Conectores HDMI recubiertos en oro

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Características Físicas	Calibre del Conductor	36 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
	Peso del Producto	1.8 oz [51 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.4 in [11 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable metálico HDMI® de alta velocidad (2 m), Serie PRO - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.