

## 2 m Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabel i metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Product ID: HDPSMM2M



HDPSMM2M Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabeln (2 m) har 2 guldpläterade HDMI-kontakter (hane) inuti en kontaktgjutning i metall som ger eleganta och hållbara anslutningar av hög kvalitet och passar perfekt för din hemmabio eller professionella A/V-utrustning.

Denna lätta HDMI-kabel på 2 meter har dessutom en tunnare HDMI-trådkonstruktion – ungefär halva tjockleken på en vanlig kabel på 2 meter, vilket ger flexiblare installation med minimalt trassel.

Denna avancerade HDMI-kabel har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

HDPSMM2M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

**Om StarTech.coms HDMI till HDMI-kablar:**

StarTech.coms digitala Höghastighets-HDMI-kablar för video och audio är framtagna av experter och tillverkade i material av högsta kvalitet för att säkerställa HD-prestanda av hög kvalitet. HDMI-standarden kombinerar video med hög bandbredd och digitalt flerkanalsaudio i en enda kabel för en kristallklar bildupplösning.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

### Features

- Elegant HDMI-kontaktgjutning i metall
- Tunn kabelkonstruktion – yttre diameter på 3,6 mm
- Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
- Guldpläterade HDMI-kontakter

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Kontaktplätering	Guld
<b>Prestanda</b>	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hane
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Kontakttyp	Rak
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktvikt	1.8 oz [51 g]
	Tråddimension	36 AWG
<b>Förpackning</b>	Förpackningsantal	1
	Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60 g]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 2m Pro-serien Höghastighets-HDMI®-kabel i metall - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.