

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI coudé à angle gauche - Mâle / Mâle

Product ID: HDMM2ML



Le câble HDMI® haute vitesse HDMM2ML (2 m) est doté d'un connecteur HDMI mâle à une extrémité et d'un connecteur à angle gauche à l'autre, pour une connexion fiable entre les appareils HDMI même lorsque l'espace disponible autour du port d'un de ces appareils HDMI est restreint. Le connecteur HDMI à angle gauche permet au câble de se positionner le long du port HDMI d'un appareil de manière à réduire au minimum l'espace requis près du point de raccordement, ce qui facilite l'installation dans les espaces restreints et diminue la tension exercée au niveau de la connexion.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI à angle de 2 mètres HDMM2ML bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez des appareils audio-vidéo haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des magnétoscopes numériques, des consoles de jeu, des projecteurs, etc. dans les espaces restreints

Features

- 1 connecteur HDMI® mâle
- 1 connecteur HDMI mâle à angle gauche
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Connecteurs HDMI moulés, plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Or
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0 in [0 cm]
	Largeur du produit	0 in [0 mm]
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	4.6 oz [130 g]
Informations d'emballage	Package Height	1.1 in [28 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Poids brut	4.8 oz [135 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse à angle gauche de 2 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.