

Cable HDMI de alta velocidad Corto de 0,3m - HDMI Macho a HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k

Product ID: HDMM30CM



El cable HDMI® de alta velocidad (30 cm), modelo HDMM30CM, permite conexiones a distancia corta de dispositivos equipados con HDMI, en el caso en que un cable más largo fuera un estorbo.

Asimismo, su diseño de corta longitud ofrece una solución portátil que lo convierte en el accesorio ideal para ordenadores portátiles. Cuando se utilice con nuestro adaptador HDMI 2 en 1 en T, permite conectar dispositivos móviles, como smartphones o tabletas, a una pantalla de alta definición, o bien una cámara digital, a un ordenador portátil.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMM30CM (30 cm) está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y fabricados con solo materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conexión de dispositivos equipados con HDMI a distancias más cortas, sin estorbo de cables

Features

- 30 cm de longitud de cable
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Alta calidad de fabricación
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	1 ft [0.3 m]
	Longitud del Producto	1 ft [0.3 m]
	Peso del Producto	1.4 oz [41 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.7 in [19 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad (0,3 m) - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.