

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 30cm - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Product ID: HDMM30CM



Le câble HDMI haute vitesse HDMM30CM de 30 cm permet d'établir des connexions à courte portée avec vos appareils HDMI dans les cas où un câble plus long occuperait trop d'espace.

De plus, la courte portée de ce câble en fait une solution portable idéale comme accessoire d'ordinateur portable. Si vous le jumelez à un adaptateur HDMI vers Micro ou Mini HDMI comme notre adaptateur HDMI 2-en-1 en T, vous pourrez connecter des appareils mobiles comme votre smartphone ou une tablette à un écran HD, ou encore votre appareil photo numérique à un ordinateur portable.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI HDMM30CM de 30 cm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez des périphériques compatibles HDMI sur des distances plus courtes et avec moins d'enchevêtrement de câbles

Features

- Offre 30 cm de longueur de câble
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Or
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Largeur du produit	0.8 in [21 mm]
	Longueur de câble	1 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	1 ft [0.3 m]
	Poids du produit	1.4 oz [41 g]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Package Height	0.7 in [19 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Poids brut	1.6 oz [46 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse de 30 cm - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.