

Dual Bay 5,25" Einschubloser Wechselrahmen für 2,5" und 3,5" SATA/SAS HDD oder SSD mit Lüfter

Product ID: HSB2535SATBK



Mit dem entnehmbaren 2-Laufwerk-Backplane HSB2535SATBK können Sie ganz schnell Laufwerke von der Vorderseite des Computers installieren und per Hot Swap austauschen, indem Sie ganz einfach einen 5,25-Zoll-Einbauschacht in eine Hot Swap-fähige SATA/SAS-Schnittstelle verwandeln, sodass Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) und/oder eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State Drive (SSD) anschließen können.

Der Festplatten-Einbauschacht bietet eine SATA/SAS-Schnittstelle und zwei einschublose Festplatteneinbauschächte und kann in jeden 5,25-Zoll-Einbauschacht an der Vorderseite eingebaut werden und bietet so ein Hot-Swap-fähiges Mobil-Rack. Die Einbauschächte sind mit Auswurfhebeln ausgestattet, sodass Laufwerke ganz einfach im Computersystem installiert und entfernt werden können. So können auf ganz praktische Weise Sicherungen erstellt werden, die zur Aufbewahrung, Archivierung oder externen Zugriff entfernt werden können.

Für zusätzliche Vielseitigkeit bietet der Backplane Unterstützung für sowohl SATA- als auch SAS-Schnittstellen und ist somit hervorragend für die Systemintegration in Großunternehmen geeignet. Zudem bietet der Einbauschacht durch den integrierten Lüfter und das geschlitzte Aluminiumgehäuse eine hervorragende Wärmeableitung, um zur Vermeidung von Laufwerk ausfällen beizutragen.

Der HSB2535SATBK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Image-Erstellung - für System-Einrichter oder die Konfiguration eines neuen System: Mit dem Hot-Swap-Einbauschacht als Master kopieren Sie blitzschnell das gesamte Windows-Betriebssystem als Teil des Systemaufbaus auf mehrere leere Festplatten.
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein externes HDD-Gehäuse benötigt wird
- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- Schaffen Sie eine Hybrid-Speicherlösung mit Solid State Drive für Geschwindigkeit und standardmäßigen Festplatten für größere Speicherkapazität wie Hyperduo

Features

- Einzelne 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerkeinbauschächte
- Entspricht den Spezifikationen für 5,25-Zoll-Kompakt-Formfaktor
- Einschublos für Hot Swap-Unterstützung
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
- Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1
	Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
	Anzahl von Laufwerken	2
	Gebläse	1 - 50 mm
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SAS & SATA
	Lüfter	Ja
	Lüfterlagertyp	Kugellager
	Schlüsselsperre	Ja
Schnittstelle	SATA	
Leistung	Einbauvorgänge	10,000
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min (3,5 Zoll) Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 1 TB und 7200 U/min (2,5 Zoll)
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker 2 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	2 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - 2,5-Zoll-HDD/SSD-Aktivitäts-LED 1 - 3,5-Zoll-HDD-Aktivitäts-LED
Umwelt	Betriebstemperatur	-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	7.2 in [182.6 mm]
	Produktgewicht	18.6 oz [528 g]
	Produkthöhe	1.7 in [42 mm]

	Produktlänge	5.8 in [148 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	24.5 oz [693 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2,5-/3,5-Zoll-SATA HDD-Backplane 2 - 45 cm SATA-Kabel 1 - Molex-LP4-auf-SATA-Stromkabeladapter 2 - Einbauschachtschlüssel 1 - Schraubensatz für Installation 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.