

Rack amovible / Backplane sans tiroir de 5,25" pour 2x HDD / SSD SATA de 2,5"/3,5" avec ventilateur et échange à chaud

Product ID: HSB2535SATBK



La face arrière amovible pour 2 lecteurs HSB2535SATBK permet d'installer et d'échanger rapidement des lecteurs depuis l'avant de votre ordinateur, en transformant une baie 5,25 pouces en interface SATA/SAS échangeable permettant de connecter un disque dur (HDD) SATA de 3,5 pouces et/ou un disque dur SATA ou un lecteur à état solide (SSD) de 2,5 pouces.

La baie de disque dur interface avec SATA/SAS pour donner deux baies de disque dur sans tiroir, et peut être montée sur toute baie en façade de 5,25 pouces pour offrir un rack mobile à échange à chaud. Grâce à ses leviers d'éjection, il est possible d'installer et de retirer facilement les lecteurs de l'ordinateur, ce qui constitue un moyen pratique de créer des sauvegardes qui peuvent ensuite être retirées pour être conservées, archivées ou consultées par un moyen d'accès portable.

Pour plus de polyvalence, la face arrière prend en charge des interfaces SATA et SAS, ce qui est idéal pour l'intégration d'un système d'entreprise. En outre et pour éviter les pannes de lecteurs, la baie assure une excellente ventilation grâce à son ventilateur intégré et à son boîtier d'aluminium perforé.

Le modèle HSB2535SATBK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imagerie : pour l'industrialisation ou la configuration de nouveaux systèmes – Utilisation d'une baie échangeable à chaud dans un système maître permettant de copier le système d'exploitation Windows sur plusieurs disques durs vierges, dans le cadre d'un processus de construction de système.
- Environnements de TI dans lesquels il est nécessaire de rapidement insérer et remplacer des disques durs sans boîtier pour HDD externe
- Ajoutez une baie avec échange à chaud à un serveur ou un ordinateur de poste de travail pour une solution de stockage amovible
- Créez une solution de stockage hybride associant un lecteur à état solide pour la vitesse et un disque dur ordinaire pour profiter de sa capacité de stockage supérieure (comme Hyperduo)

Features

- Tiroirs de disques individuels de 2,5 pouces et 3,5 pouces
- Conforme aux spécifications de format 5,25 pouces
- Modèle sans tiroir prenant en charge l'échange à chaud
- Construction robuste en aluminium.
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Prend en charge les disques durs de format 2,5 pouces et 3,5 pouces
- Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)

Matériel	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	SAS & SATA
	Installation du disque	Amovible
	Interface	SATA
	Nombre de baies 2,5 pouces	1
	Nombre de baies 3,5 pouces internes	1
	Nombre de disques	2
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
	Touche de verrouillage	Oui
	Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
	Ventilateur(s)	Oui
	Ventilateurs	1 - 50 mm
Performance	Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (3,5 pouces) Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To (2,5 pouces)
	Cycle d'insertion	10,000
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gb/s
Connecteur(s)	Connecteurs de disque	2 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
	Connecteurs hôte	1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Mâle 2 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'activité du HDD/SSD 2,5 pouces 1 - DEL d'activité du HDD 3,5 pouces
	Conditions environnementales	Humidité
Température de fonctionnement		-5°C to 35°C (23°F to 95°F)
Température de stockage		-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1.7 in [42 mm]

	Largeur du produit	7.2 in [182.6 mm]
	Longueur du produit	5.8 in [148 mm]
	Poids du produit	18.6 oz [528 g]
Informations d'emballage	Poids brut	24.5 oz [693 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Face arrière pour disque dur SATA de 2,5/3,5 pouces 2 - Câble SATA de 45 cm 1 - Câble adaptateur d'alimentation Molex LP4 vers SATA 2 - Clé pour baie 1 - Ensemble de vis pour l'installation 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.