

Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

Product ID: ICUSB1284



El Adaptador para Impresora USB a Paralelo de 6 pies – M/M, ICUSB1284 posibilita que ordenadores equipados con USB puedan imprimir en cualquier impresora con puerto paralelo estándar, convirtiendo un puerto USB en un conector Centronics (macho) para proveer una conexión directa a una impresora de puerto paralelo. La interfaz USB ofrece una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida que la de un puerto paralelo estándar, permitiendo así reducir el tiempo de espera de los documentos a imprimir para ser enviados a su impresora. Una solución portátil que permite economizar espacio, el Adaptador para Impresora USB a Paralelo se auto alimenta y ofrece instalación Plug and Play en ordenadores equipados con USB basados en Windows® Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite agregar rápidamente un puerto paralelo a su ordenador Windows®

Features

- Puerto Paralelo bidireccional de alta velocidad compatible con el estándar industrial IEEE-1284
- Bajo consumo de energía; se alimenta a través de la conexión USB
- Completamente Plug and Play para una fácil instalación
- No requiere configurar IRQ

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2305
	Interfaz	Paralelo
	Tipo de Bus	USB 2.0
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - Centronics (36 pines) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 a 10.14 Linux 2.6.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i>
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Consumo de Energía	0.9W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80% sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Características Físicas	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	4.5 oz [128 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [137 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable conversor de USB a puerto paralelo

Product appearance and specifications are subject to change without notice.