

Aktives High Speed HDMI Kabel 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - Stecker/Stecker

Product ID: HDMM5MA



Das 5 m lange aktive High Speed HDMI-Kabel HDMM5MA verfügt über einen integrierten aktiven Signalverstärker für eine Verbindungsentfernung von bis zu 5 m zwischen HDMI-fähigen Geräten ohne Signalverlust.

Dieses strapazierfähige, leichte Kabel besteht aus dünnerem HDMI-Draht, der etwa halb so dick ist wie bei einem regulären 5-m-Kabel, wodurch eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das HDMI-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Dieses 5 Meter lange HDMI-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen "TV" am HDMI-Anschluss, der am Display angeschlossen wird, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI-Quelle korrekt angeschlossen werden.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc®-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust

Features

- Dünnes Kabel – Außendurchmesser (AD) von 3,6 mm
- Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	Redmere - PRA1610
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.6 mm]
	Drahtstärke	36 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	16.4 ft [5 m]
	Produktgewicht	3.3 oz [94 g]
	Produktlänge	16.4 ft [5 m]
	Steckverbinderart	Gerade
Verpackungsinformationen	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [103 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 5 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.