

## Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Product ID: HDMM7M



El cable HDMI® de Alta Velocidad (7m/22,9 pies), HDMM7M dispone de 2 conectores HDMI (machos) revestidos en oro y está construido con materiales de alta calidad para proporcionar una conexión HDMI a HDMI confiable entre dispositivos tales como reproductores de Blu-Ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, receptores estéreo y proyectores entre otros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI de 7 metros/22,9 pies, HDMM7M cuenta con el respaldo de la Garantía de por Vida de StarTech.com.

**Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:**

Los cables de audio y video digital HDMI de Alta Velocidad de StarTech.com están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video de alto ancho de banda y audio digital multi-canal en un sólo cable, y proporciona una resolución de imagen cristalina.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.
- Una práctica solución de un sólo cable para conectar cajas decodificadoras (set-top boxes) y receptores de audio y video de alta definición

### Features

- 2x Conectores HDMI® Macho
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Construcción de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
<b>Rendimiento</b>	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	23 ft [7 m]
	Longitud del Producto	23 ft [7 m]
	Peso del Producto	28 oz [793 g]
<b>Información de la Caja</b>	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 7 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.