

3 m USB naar Parallel Printer Adapter - M/M

Product ID: ICUSB128410



Met de ICUSB128410 USB naar Parallel Printer Adapter kunt u vanaf een pc met USB-poort afdrucken op een standaard parallele printer. De adapter maakt van een USB-poort een Centronics-connector (mannetje) om rechtstreekse te kunnen aansluiten op een parallele printer. De USB-interface biedt een veel snellere gegevensoverdracht dan een standaard parallele poort, waardoor de wachttijd voor het verzenden van een afdruktaak of gegevensoverdracht wordt verkort. De draagbare en ruimtebesparende USB naar parallele printer-adapter wordt gevoed via de USB-poort en ondersteunt plug-and-play-installatie op computers met Windows®. Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- U kunt er snel een parallelle poort mee toevoegen aan uw computer met Windows®

Features

- High-speed bi-directionele parallelle poort die voldoet aan de IEEE1284-norm
- Laag stroomverbruik daar het wordt gevoed via de USB-aansluiting
- Gemakkelijk te installeren via plug-and-play
- Geen IRQ vereist voor installatie

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific - PL2305
	Interface	Parallel
	Poorten	1
Connector(en)	Type connector(en)	1 - Centronics (36-polig) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Vermogensopname	.90mA
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	5.8 oz [163 g]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 ft [3 m]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	6.1 oz [172 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-naar-parallel-converterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.