

Kabellås med nyckel för bärbara datorer - Trycklåsknapp

Product ID: LTLOCKKEY



Skydda enkelt din bärbara dator mot stöld med detta praktiska nyckellås Kabellåset i stål för bärbara datorer maximerar säkerheten på kontoret eller när du reser tack vare trycklåsknappen och eftersom du inte behöver komma någon kombination.

Praktisk trycklåsfunktion

Spara tid varje dag med trycklåsknappen. Tryck bara på knappen för att säkra låset. Kabelleden kan dessutom vridas 360 grader för enkel användning.

Ingen kombinationskod behövs

Lås och lås upp kabeln för bärbara datorer utan problem med de medföljande nycklarna. Det finns två identiska nycklar så att du alltid har en i reserv.

Maximera säkerheten

Se till att din bärbara dator, surfplatta, docka, smarttelefon eller annan enhet är säkert förankrad vid din arbetsyta. Detta nyckelkabelås har ett slitstarkt låshuvud i zinklegering. Låskabeln ger ett pålitligt stödskydd i en rad olika miljöer inom detaljhandel, kommersiella miljöer och institutionella miljöer. Låskabeln på 2 m är kompatibel med bärbara datorer eller andra enheter som är utrustade med Kensington-låsspår (K-Slot) av industristandard.

Mångsidig användning

Datorkabellåset är perfekt för bärbar användning eller användning på kontoret och det har en stark vinylbelagd stålkabel (4,4 mm diameter). Den flexibla stålkabeln kan enkelt böjas för att dras kring en stationär stolpe eller annat föremål för att säkra din enhet vid en mängd olika arbetsytor.

LTLOCKKEY täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ett viktigt verktyg för skydd mot stöld i miljöer som kräver hög säkerhet
- Säkra din bärbara dator eller annan enhet vid ej övervakade områden
- Perfekt för stöldskydd inom detaljhandel, på kontor och andra områden
- Skyddar din bärbara dator när du reser eller arbetar på distans

Features

- Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska nyckellås
- Enkel manuell hantering med trycklåsknapp och 360-graders svängled för kabeln
- Kompatibel med bärbara datorer, dockor, bildskärmar, projektorer eller annan datorutrustning med Kensington®-låsspår (K-slot)
- Du behöver inte komma ihåg en kombination - två identiska nycklar medföljer
- Vinylbelagd och manipuleringskyddad stålkabel (4,4 mm diameter) säkerställer styrka och hållbarhet

	Warranty	2 Years
Hårdvara	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Utseende	Färg	Silver & Black
	Kabinetttyp	Zinc Alloy
	Produktbredd	1.3 in [32 mm]
	Produkt höjd	0.7 in [1.7 cm]
	Produktlängd	6.7 ft [2 m]
	Produktvikt	4.6 oz [130 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	5.1 oz [145 g]
	Package Height	8.8 in [22.3 cm]
	Package Length	5.1 in [13 cm]
	Package Width	0.2 in [4 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Säkerhetslås för bärbar dator 2 - Tangenter 1 - Rem med krok-och-ögla 1 - snabbstartsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.