

## Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M

Product ID: MDP2DPMM4M



Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort de 4 mètres MDP2DPMM4M comporte un connecteur Mini DisplayPort (mâle) à une extrémité et un connecteur DisplayPort (mâle) à l'autre, ce qui vous permet de brancher un ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

**Remarque** : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connexion d'un écran ou projecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

### Features

- Connecteurs Mini DisplayPort® et DisplayPort plaqués or
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 8,64 Gb/s
- PC and Mac® compatible

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	32 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
	Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
	Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
	Longueur du produit	13.1 ft [4 m]
	Poids du produit	4.8 oz [136 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	1.1 in [29 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Poids brut	5.1 oz [145 g]
	Quantité par paquet	1
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort 4 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.