

Cable Adaptador de 3m Mini DisplayPort a VGA con Audio

Product ID: MDP2VGAAMM3M



Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.

Este singular cable adaptador Mini DisplayPort™ a VGA de 3m incluye un puerto integrado de audio, el cual le permite la conexión de un monitor VGA, así como altavoces, a su ordenador de sobremesa o portátil equipado con Mini DisplayPort (como cualquier de los dispositivos Microsoft® Surface™ Pro) compatibles con mDP.

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su ordenador de sobremesa o portátil. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y ordenada solución.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su ordenador, monitor u ojal USB, a fin de obtener la alimentación necesaria.

Reemplazo ideal para un puerto de audio averiado

El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto de audio de su ordenador está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del sonido requerido para visualizar presentaciones de vídeo, escuchar música mientras se trabaja o chatear con colegas a través de Skype™.

El cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, además de su compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAAMM3M está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su ordenador equipado con Mini DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 3m de cable

Features

- Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan ordenadamente sus cables de audio y vídeo detrás de su monitor
- Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus altavoces al ordenador directamente a través del adaptador
- Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	2-channel stereo (3.5mm)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	40%~50%RH
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [39.7 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Peso del Producto	5.2 oz [146 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.6 in [41 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [168 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador Mini DisplayPort a VGA con audio de 3m

1 - Cable Micro USB de 0,5m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.