

Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m - 4K - vit

Product ID: MDP2HDMM2MW



Denna Mini DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 1,8 m ger en en-kabelanslutning från din mDP-utrustade Microsoft® Surface™ Pro, MacBook- eller Ultrabook™-bärbar dator till en HDMI-skärm eller -projektor. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K och är Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-port.

Enastående bildkvalitet

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p när du konverterar Mini DisplayPort till HDMI.

Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

Problemfri installation

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna mDP till HDMI-adapter direkt från din Mini DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata videokablar.

Trasselfri installation

Med en längd på 2 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi dessutom en mDP till HDMI-kabel på 1 m (MDP2HDMM1MW), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

MDP2HDMM2MW är en elegant vit adapter som passar perfekt bredvid din Mac-dator och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en Mini DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet
- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 2 m
- Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm
- Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Features

- Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
- Minska trasslet med en kabeladapter på 2 m
- Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
- Stöder HDMI 4K vid 30 Hz
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	HDMI
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
	Maximal kabellängd	78.7 in [2000 mm]
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hane Output
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10%-85%
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktbredd	1.6 in [41 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktvikt	2.7 oz [77.4 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	3.3 ft [1 m]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - mDP till HDMI-kabeladapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.