

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Product ID: MDP2VGDVHDW



El conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo MDP2VGDVHDW, es una solución 3 en 1 para la conexión de una fuente mDP, como un MacBook Pro® / MacBook Air® equipado con Thunderbolt™, a una pantalla VGA, DVI o HDMI, lo cual garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla, televisor o proyector. Es compacto y de peso ligero: solución plug-and-play ideal para viajes o cuando le sea necesario traer su computador propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").

Es posible entrar en cualquier sala de juntas y estar listo para efectuar una conexión, incluso si no se sabe el tipo de puertos disponible. El MDP2VGDVHDW maximiza la conectividad de audio/vídeo de un MacBook®, ya que ofrece tres puertos de salida diferentes en un solo adaptador compacto.

Este conversor 3 en 1 es compatible con Intel® Thunderbolt cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de vídeo Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin que desmejore la calidad del vídeo.

El conversor Mini DisplayPort no requiere adaptador de alimentación y maximiza la portabilidad, ya que su diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero facilita su transporte al desplazarse, pues se puede llevar en la bolsa de un computador portátil.

El diseño elegante de color blanco del MDP2VGDVHDW hace juego con cualquier MacBook® Pro o MacBook Air®, y está respaldado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo
- Conecte de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Features

- Adaptador tres en uno - mDP a: VGA, DVI, HDMI
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
- Instalación plug-and-play
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Ocupa poco espacio
- Diseño portátil, de peso ligero
- Elegante diseño de color blanco

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo Pasivo
	Entrada A/V	Mini-DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	DVI HDMI VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
	Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 1 - DVI-D (25 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos	Nota	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará. El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~85%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	10.6 in [27 cm]

	Peso del Producto	2 oz [57 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [66 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
		1 - Guía de instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.