

Mini DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Product ID: MDP2VGAAMM3M



Nu kunt u uw werkomgeving organiseren met minder kabelwarboel dan ooit tevoren

Deze unieke 3 m lange Mini DisplayPort™ naar VGA adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u een VGA-scherm en luidsprekers op uw Mini DisplayPort (mDP) computer kunt aansluiten.



Zorg voor een nette werkomgeving

Verwijder de kabelwarboel van uw bureau. Met de geïntegreerde audiopoort hoeft u geen aparte audiokabel meer van uw scherm of luidsprekers direct op uw desktop of laptop aan te sluiten. Steek de audiokabel van uw luidsprekers gewoon in de adapterkabel voor een eenvoudige en nette oplossing.

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, is voeding via USB vereist. Steek gewoon een Micro-USB kabel in de adapter vanaf uw computer, scherm of USB-doorvoer voor de vereiste stroomvoorziening.

Vervanging van een beschadigde audiopoort

De adapter garandeert dat u altijd beschikt over alle aansluitingen die u nodig hebt. Als de audiopoort van uw computer beschadigd of geblokkeerd is, garandeert deze adapterkabel dat u nog steeds geluid hebt voor het bekijken van videopresentaties en het luisteren naar muziek, terwijl u werkt of via Skype™ met uw collega's chat.

De adapterkabel is compatibel met Intel® Thunderbolt™ bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

De MDP2VGAAMM3M wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw luidsprekers en een VGA-scherm aan op uw Mini DisplayPort-computer, met verborgen kabels die niet in de weg zitten
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn

Features

- Creëer een nette werkomgeving door uw audio- en videokabels netjes achter uw scherm te plaatsen
- Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw luidsprekers direct via de adapter op uw computer aan te sluiten
- Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Ja
	AV-ingang	Mini-DisplayPort
	AV-uitgang	VGA
Prestaties	Audiospecificaties	2-channel stereo (3.5mm)
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	40%~50%RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [39.7 mm]
	Gewicht product	5.2 oz [146 g]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	9.8 ft [3 m]
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.6 in [41 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [168 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3m Mini DisplayPort naar VGA adapterkabel met audio 1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.