

## 1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Product ID: MDPMM1MW



Das 1 m lange weiße Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDPMM1MW hat 2 Mini-DP-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von jeglichen Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen mit einem Mini-DisplayPort-ausgestatteten Monitor.

Das mDP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDPMM1MW mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

**Bitte beachten Sie:** Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anschließen von Mini-DisplayPort-Produkten an ein Mini-DisplayPort-kompatibles Display

### Features

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Farbe: Weiß
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
- Vergoldete Steckverbinder

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Leitern	19
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Leistung</b>	Max. Digitalauflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	32 AWG
	Farbe	Weiß
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktgewicht	1.5 oz [43 g]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	7.9 in [20 cm]
	Package Width	8.7 in [22 cm]
	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [43 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 1 m weißes Mini-DisplayPort 1.2-Kabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.