

Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Convertor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Product ID: MDPVGDVHD4K



Este adaptador de viaje 3 en 1 constituye una solución portátil para conectar su computador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla VGA, DVI o HDMI®.

El adaptador tiene certificación VESA, a fin de garantizar la compatibilidad con su computador equipado con mDP.



Conectividad con elegante diseño para armonizar con los MacBook Pro y MacBook Air

Este adaptador de viaje está fabricado con una resistente caja de aluminio e incluye un cable Mini DisplayPort de color blanco puro. Además de que el adaptador tiene un magnífico aspecto y funciona a la perfección con cualquier dispositivo mDP, está diseñado para armonizar totalmente con su MacBook Air o MacBook Pro.

Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

En lugar de llevar la bolsa de transporte de su computador portátil llena de diferentes conversores para diferentes pantallas, este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de video que necesita. Con salidas VGA, DVI y HDMI, este adaptador le permite conectar el puerto Mini DisplayPort de su computador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o aula, lo cual evita las molestias de llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Gracias al soporte para diferentes salidas de video y a su peso ligero y diseño que ocupa poco espacio, este adaptador resulta una solución plug-and-play ideal para usuarios que viajan/se desplazan o en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en oficinas.

Innovador gestor integrado de cables

El adaptador incluye una pieza de sujeción magnética integrada, para la gestión de los cables. El imán le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar el rápido y seguro almacenamiento del dispositivo al viajar/desplazarse, lo cual garantiza que el adaptador se lleve sin problemas en su bolsa de transporte.

Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K Ultra HD

La salida HDMI de este adaptador es compatible con las resoluciones Ultra HD 4K, la cual ofrece cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida HDMI también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador también se ajusta de forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también son compatibles con resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de excelente calidad de imágenes de video.

El adaptador es compatible con los dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de salida DisplayPort.

El modelo MDPVGDVHD4K está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook Pro o MacBook Air a una pantalla VGA, DVI o HDMI de la oficina
- Conecte una pantalla VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario

Features

- Adaptador 3 en 1: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI
- Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado
- Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
- Compatible con dispositivos mDP Intel® Thunderbolt™ con capacidad de señal de salida DisplayPort
- Certificación VESA
- Instalación plug-and-play
- Formato compacto
- Diseño de peso ligero

Hardware	Warranty	3 Years
	Entrada A/V	Mini-DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	DVI HDMI VGA
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160
	Resoluciones Admitidas	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Conector(es)	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output 1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos	Nota	El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 40% a 50%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
	Color	Plata

	Color Acentuado	Blanco
	Longitud del Cable	4.3 in [110 mm]
	Longitud del Producto	4.1 in [10.3 cm]
	Peso del Producto	4.3 oz [121 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
	Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [179 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - adaptador A/V de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.