

# Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Product ID: MSDREADU2OTG



El adaptador Micro SD a USB/Micro USB, modelo MSDREADU2OTG, permite convertir una tarjeta Micro SD en solución externa USB de almacenamiento, que puede conectarse con cualquier PC equipado con USB o dispositivo equipado con OTG, como los smartphones y las tabletas Samsung Galaxy.

Amplíe la capacidad de almacenamiento de un smartphone o una tableta equipada con OTG (del inglés "On-The-Go", es decir, portátil), al crear un dispositivo externo de almacenamiento que también se puede conectar a un PC equipado con USB, y transfiera archivos de un dispositivo a otro, con opciones de interfaz de USB y Micro USB estándar.

Maximice su portabilidad al crear una solución compacta y externa de almacenamiento que se puede conectar a su smartphone, tableta u ordenador portátil. El adaptador OTG permite una configuración sencilla, gracias a la instalación tipo plug-and-play, además de ser compatible de forma nativa con cualquier PC equipado con USB o cualquier dispositivo móvil equipado con OTG.

El adaptador MSDREADU2OTG está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida.

Expand the Storage Capability  
of your OTG-enabled Smartphone or Tablet



Connect  
to your Computer or Mobile Device



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Expanda el espacio de almacenamiento de su smartphone al permitir agregar una unidad OTG de almacenamiento
- Transfiera archivos rápidamente a su smartphone o tableta sin conectarse a un PC o una red
- Convierta una tarjeta Micro SD no utilizada en una solución USB ultra portátil de almacenamiento
- Lleve sus datos importantes en una tarjeta SD y acceda a ella desde un PC o un smartphone cuando sea necesario

### Features

- Conversión de Micro SD a USB o Micro USB estándar
- Compatible con smartphones equipados con OTG u ordenadores equipados con USB
- Diseño de tamaño pequeño y peso ligero
- Instalación plug-and-play

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL823
	Instalación de la Unidad	Fijo
	Tipo de Bus	USB 2.0
<b>Rendimiento</b>	Capacidad Máxima de la Unidad	Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
	Compatibilidad con UASP	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
	Tipo de Memoria Multimedia	Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - MicroSD Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
		1 - USB Micro B (5 pines) Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5% ~ 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.2 in [5 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12 mm]
	Longitud del Producto	1.6 in [40 mm]
	Peso del Producto	0.1 oz [4 g]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	1 oz [27 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Micro SD a USB / Adaptador Micro USB OTG

Product appearance and specifications are subject to change without notice.