

USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Product ID: MSTCDP123DP



Met deze MST hub kunt u drie DisplayPort-schermen aansluiten op uw USB-C™ computer. MST garandeert een probleemloze installatie, omdat het natief werkt met elk Windows® apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C™ ondersteunt, zoals Dell Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen en ASUS® ROG GL752.


De MST hub werkt ook met Thunderbolt™ 3 poorten die Thunderbolt 3 voor drievoudige DisplayPort-conversie bieden. Omdat MST goedkoper is dan docks, biedt het een voordeligere multi-monitor oplossing dan een traditioneel laptop docking station.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit. Dit betekent helaas dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u drie schermen kunt aansluiten op één USB-C poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en verhoogt uw productiviteit - perfect voor het creëren van een eenvoudig te docken hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.



Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p.


De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze MST hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming.



Werkt met elk scherm, televisie of projector

Met de MST hub kunt u aparte DP videoadapters gebruiken voor de aansluiting van HDMI-, VGA- of DVI-schermen, voor compatibiliteit met al uw bestaande beeldschermen.

De MSTCDP123DP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat
- Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
- Sluit uw USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op drie high-resolution schermen op uw werkstation
- Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen
- Bewerk beelden, video- of audioclips op twee schermen in elke stand of met elke resolutie
- Geef een spreadsheet of werkblad weer over drie extra schermen om side-scrolling te voorkomen

Features

- Maximaliseer uw productiviteit door drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Sluit bijna elke tv, beeldscherm of project aan met de ondersteuning van voordelige adapters (apart verkrijgbaar)
- Ondersteunt resoluties tot 4K tegelijkertijd op twee schermen
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-uitgang	DisplayPort
	Chipsetcode	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
	Poorten	3
Prestaties	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30hz
	Ondersteunde resoluties	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	3 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software	Besturingssystemen	Windows 10, 8.1, 8
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [60 mm]
	Gewicht product	3 oz [86 g]
	Hoogte product	0.7 in [18 mm]
	Kabellengte	12.7 in [322 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.1 in [78 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 lb [0.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - MST hub

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.