

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Product ID: MSTCDP123DP



Questo hub MST USB-C a DisplayPort a 3 porte consente di collegare tre monitor DisplayPort a un dispositivo USB Type-C Windows, offrendo un modo pratico per elevare al massimo la produttività.

Multitasking semplificato

I dispositivi stanno raggiungendo livelli inediti di portabilità con il conseguente rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo il piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a un computer con tecnologia USB-C.

Grazie a questo splitter USB-C a DisplayPort, è possibile eseguire il mirroring del display su monitor aggiuntivi o trasmettere contenuti distinti su ogni display, l'ideale per i viaggi o gli hot-desk.



Straordinaria qualità delle immagini


La tecnologia Multi-Stream Transport (MST) sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e al contempo garantire risoluzioni UHD 4K su massimo due monitor contemporaneamente. In più, lo splitter multi-monitor è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come la progettazione grafica e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita HD 1080p su tre display indipendenti.



Configurazione senza pensieri

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows che supportano lo standard DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C. Questo adattatore multi-monitor USB-C è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 e supporta l'installazione plug-and-play senza richiedere driver o software aggiuntivi. Inoltre, essendo alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare cavi di alimentazione esterni.

Il prodotto MSTCDP123DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Estensione del desktop su monitor o display aggiuntivi
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale con un video wall panoramico
- Visualizzazione su più monitor per evitare lo scorrimento orizzontale
- Modifica di file multimediali su display aggiuntivi con qualsiasi orientamento
- Ideale per i viaggi o gli hot-desk

Features

- Ottimizzazione della produttività grazie al collegamento di tre display al computer tramite lo splitter DisplayPort
- Hub MST per una soluzione multi-monitor più conveniente rispetto alle tradizionali docking station per computer
- La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema
- Supporta risoluzioni Ultra HD 4K per massimo due monitor
- Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Si
	ID chipset	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
	Ingresso AV	USB-C
	Porte	3
	Uscita AV	DisplayPort
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 hz
	Risoluzioni supportate	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
	Widescreen supportato	Si
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	3 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, 8.1, 8
Note/requisiti speciali	Nota	Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Lunghezza cavo	12.7 in [322 mm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [78 mm]

	Peso prodotto	3 oz [86 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.4 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub MST
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.