

Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F

Product ID: MU2MMFS



Il cavo audio di prolunga MU2MMFS da 2 m presenta un connettore audio maschio e uno femmina da 3,5 mm (1/8" TRS) che semplifica l'estensione della distanza tra auricolari/cuffie e iPhone®, lettore MP3 o altri dispositivi audio portatili e l'impianto stereo.

Per assicurare prestazioni durature, questo cavo di prolunga di alta qualità presenta un pressacavo modellato in PVC su ognuno dei connettori mini jack che impedisce ai punti terminali del cavo di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo. Inoltre il sottile design del connettore si adatta alla maggior parte dei dispositivi audio anche all'interno di una custodia protettiva.

MU2MMFS è dotato della garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aumentare la distanza tra gli auricolari e il dispositivo audio portatile o l'impianto stereo
- Permette di estendere il collegamento tra i dispositivi audio portatili e l'impianto stereo

Features

- 1 connettore femmina mini-jack TRS da 3,5 mm
- 1 connettore maschio mini jack TRS da 3,5 mm
- Connettori saldati con pressacavo
- Connettori 90% schermato a spirale

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
	Connettore B	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	0.2 in [6 mm]
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2 m]
	Peso prodotto	0.9 oz [25 g]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	0.3 in [7 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5 in [12.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F

Product appearance and specifications are subject to change without notice.