

## 10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Product ID: MXTMMHQ10M



Das hochauflösende VGA-Kabel (10 Meter) MXTMMHQ10M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet. Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Video-Kabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Schaffen Sie eine längere Verbindung zwischen einem hochauflösenden VGA-Display und einem Desktop-PC/Video-Switch, als eine typische Kabellänge zulassen würde

### Features

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Ferrit-Kernen	1
	Anzahl von Leitern	14
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0 to 60 °C
	Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20 to 80 °C
<b>Physische Eigenschaften</b>	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	10 m [32.8 ft]
	Produktgewicht	987 g [34.8 oz]
	Produktlänge	10 m [32.8 ft]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	1 kg [2.2 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 10 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
		2 - Muttern

Product appearance and specifications are subject to change without notice.