

## 1,8 m slanke 3.5mm naar rechtsgehoekte stereo audio kabel - M/M

Product ID: MU6MMSRA



Deze 1,8 m stereoaudiokabel heeft een rechtshoekige stereo-audio connector en een 3,5 mm (rechte) slanke, gegoten connector, waardoor deze kabel de perfecte oplossing is voor draagbare audioapparaten (iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-spelers), zelfs als het apparaat in een beschermhuls zit.

Voor die moeilijk bereikbare plaatsen kunt u met onze 3,5 mm stereo audio naar 3,5 mm rechtshoekige kabel verbinding maken waar een normale (rechte) stereo-audio connector dat niet kan.

Net zoals alle StarTech.com-kabels wordt ook deze 1,8 meter 3,5 mm slanke stereo/audiokabel gedekt door onze levenslange garantie voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit uw iPod of MP3-speler aan op uw autostereo 3,5 mm audio in-jackcontact
- Sluit uw MP3-speler aan op uw stereo-installatie
- Sluit een geluidskaart aan op een externe CD-ROM-schijf

### Features

- Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare apparaten
- Gegoten connectoren met trekcontlasting
- Vergulde connectoren

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	2
	Connectormateriaal	Goud
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
	Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	0.2 in [6 mm]
	Buitendiameter kabel	2.5
	Draaddikte	30 AWG
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
	Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
	Kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6 ft [1.8 m]
	Stijl connector	Recht naar haaks rechts
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	0.3 in [7 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5 in [12.8 cm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1 oz [29 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 1,8 m slanke 3,5 mm naar rechtshoekige stereoaudiokabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.