

## CAT6 ethernet netwerkkabel snagless 1m - zwart

Product ID: N6PATC1MBK



De N6PATC1MBK Cat6 Netwerkkabel (1m) voldoet aan of overtreft alle Cat6-specificaties voor een betrouwbare Gigabit-netwerkverbinding, en is voorzien van een duurzame, zwarte PVC-omhulling waarmee u uw netwerkaansluitingen desgewenst een kleurcode kunt geven.

Om te zorgen voor een lange levensduur is deze kwalitatief hoogwaardige Cat6-netwerkkabel uitgevoerd zonder uitsteeksels, zodat de RJ45-connectorclips tegen beschadiging wordt beschermd en de kabel tijdens installaties minder snel zal blijven haken. De kabel is ook voorzien van gegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de aansluitpunten van de RJ45-connectoren onder een scherpe hoek kunnen worden verbogen – dit verlaagt het risico op beschadiging aan de kabel, wat de netwerkprestaties nadelig zou kunnen beïnvloeden.

Deze in kwalitatief hoogwaardig materiaal uitgevoerde Cat6-netwerkkabel levert betrouwbare prestaties en wordt geleverd met onze levenslange garantie.

## **100% koper - waar voor uw geld**

De Cat6-kabels van StarTech.com worden vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige geleiders. Hoewel veel kabelfabrikanten een "goedkopere" kabel op basis van verkoperd aluminium aanbieden, sluiten wij op het gebied van kwaliteit geen compromissen en zorgen ervoor dat u investeert in een netwerkkabel met topprestaties die de investering dubbel en dwars waard is.

## **0,5 mm kabeldikte**

Deze Cat6-kabel is uitgevoerd in 0,5 mm dik koperdraad en ondersteunt een breed scala van Ethernet-toepassingen zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat we gebruik maken van kwalitatief hoogwaardig koperdraad, zijn onze kabels gemakkelijk in staat het voor Power over Ethernet-toepassingen benodigde vermogen te leveren, waarbij kabels van lagere kwaliteit uit verkoperd aluminium eventueel kunnen leiden tot het doorgeven van onvoldoende vermogen, oververhitting, schade aan apparatuur en zelfs brand.

## **Vergulde aansluitingen van 50 micron**

Deze Cat6-netwerkkabel is voorzien van hoogwaardige aansluitingen met een vergulding van 50 micron, voor een optimale geleiding en minder signaalverlies als gevolg van oxidatie of corrosie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

### Features

- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,5 mm dikte
- ETL-geverifieerd

|                                 |                          |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                 | Warranty                 | Lifetime  |
|                                 | Aantal geleiders         | 4 pair UTP  |
|                                 | Brandbestendigheid       | CMG goedgekeurd (algemeen doel)   |
|                                 | Connectormateriaal       | Goud  |
|                                 | Kabelstandaard           | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B  |
|                                 | Type kabel               | Snagless  |
|                                 | Type kabelmantel         | PVC - Polyvinyl Chloride  |
| <b>Prestaties</b>               | Kabelspecificatie        | CAT6 - 650 MHz  |
| <b>Connector(en)</b>            | Connector A              | 1 - RJ-45 Mannelijk   |
|                                 | Connector B              | 1 - RJ-45 Mannelijk   |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Draaddikte               | 24 AWG  |
|                                 | Gewicht product          | 45 g [1.6 oz]   |
|                                 | Kabellengte              | 1 m [3.3 ft]  |
|                                 | Kleur                    | Zwart   |
|                                 | Lengte product           | 1 m [3.3 ft]  |
|                                 | Type geleider            | Gevlochten koper  |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verpakkingsaantal        | 1   |
|                                 | Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.1 lb]   |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - 1 m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder uitsteeksels - Zwart, ETL-geverifieerd |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.