

## Conversor Adaptador IDE ATA a SATA Bidireccional

Product ID: PATA2SATA3



El PATA2SATA3 es un adaptador/conversor bidireccional SATA/IDE que permite conectar una unidad Serial ATA a un puerto IDE preexistente, o una unidad IDE a un puerto SATA de la placa madre.

Constituye una solución eficaz y económica de actualización de sistemas IDE existentes que brinda compatibilidad con unidades de discos duros SATA o unidades ópticas, eliminando el gasto de comprar una tarjeta controladora y reservando la ranura de expansión por si se necesita instalar alguna tarjeta.

Además de la instalación del disco SATA, el adaptador se puede invertir de modo de conectar unidades IDE más antiguas a una placa madre más nueva equipada con SATA facilitando la recuperación de archivos viejos de un sistema anterior.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permite conectar unidades SATA más nuevas a una placa madre más antigua que sólo admite IDE
- Permite conectar una unidad IDE antigua a una placa madre SATA nueva para recuperar información
- Ideal para técnicos que normalmente trabajan con ambos tipos de unidades a través de diferentes tipos de sistemas

### Features

- Soporte bidireccional para comunicaciones IDE a SATA o SATA a IDE
- Compatible con dispositivos PATA (IDE) de 100/133 MBps
- Compatible con dispositivos SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta dispositivos SATA/IDE ATAPI, como por ejemplo unidades ópticas de CD/DVD
- Totalmente compatible con las especificaciones Serial ATA 1,0a, con velocidades de transferencia de hasta 1,5 Gbps
- Compatible con los modos Maestro/Esclavo/Selección por Cable para dispositivos IDE
- No requiere controlador ni software

	Warranty	2 Years
<b>Hardware</b>	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF223A
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
<b>Rendimiento</b>	Tipo y Velocidad	SATA I (1.5 Gbps)
<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho 2 - SATA (7 pines, datos) Conector
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Actividad del Disco Duro - Verde 1 - Encendido - Rojo
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
	Ancho del Producto	2 in [50 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.4 in [61 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conversor SATA IDE Bidireccional 1 - Adaptador de Alimentación Y SP4 a LP4 Doble 1 - Cable SATA 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.