

# Trådlös presentationsfjärrkontroll med röd laserpekare - 27 m

Product ID: PRESREMOTE



Denna trådlösa presentationsfjärrkontroll gör att du kan leverera sömlösa presentationer genom att kombinera intuitiv navigering och en laserpekare i en enda kompakt enhet.

## Engagera din publik

Att vara begränsad till datorn är inte det mest effektiva sättet att leverera en presentation, särskilt när du försöker engagera din publik. Presentationsenheten har en trådlös räckvidd på 27 meter för att du ska ha kontroll över vad som finns på din skärm och frihet att gå runt i rummet medan du styr din presentation som om du var vid din dator.

## Peka ut viktiga budskap

Med presentationsenhetens inbyggda röda laserpekare kan du styra din publiks uppmärksamhet mot kritisk information i ditt innehåll. Den är också perfekt att använda för att byta sida i PowerPoint®-presentationer, webbplatser eller alla typer av dokument som du vill dela med din publik.

## **Genomföra en presentation var du än befinner dig**

Denna trådlösa presentationsenhet har en elegant, ergonomisk design och inkluderar de nödvändiga batterierna tillsammans med en skyddande väska, för total portabilitet. Du kan förvara den trådlösa mottagaren inuti presentationsfjärrkontrollen när du inte använder den.

USB-mottagaren fungerar med praktiskt taget alla Mac- och Windows-datorer. Anslut bara mottagaren till din bärbara dator så är du redo att presentera.

PRESREMOTE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Kontrollera din PowerPoint-presentation med lättanvända knappar
- Markera viktig information med den röda laserpekaren
- Rör dig fritt i rummet under din presentation

### Features

- Engagera din publik och rör dig fritt i rummet med trådlös anslutning på upp till 27 m
- Styr enkelt din presentation med intuitiva knapptrycksfunktioner, ingen ytterligare programvara eller drivrutiner krävs
- Rikta din publiks uppmärksamhet till specifikt innehåll på skärmen med hjälp av den inbyggda laserpekaren
- Skyddande förvaringsväska och batterier ingår så att du kan hålla presentationer på språng
- Har en elegant och ergonomisk design

<b>Prestanda</b>	Warranty	2 Years
	Maximalt avstånd	27 m / 90 ft
	Optisk Effekt	1 mW
	VÅGLÄNGD	650+20 mm
	Wireless Band	2.4 GHz
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Detta är en laserprodukt klass 2.
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Luftfuktighet	30%~80% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Produktbredd	1.2 in [31 mm]
	Produkthöjd	1 in [2.5 cm]
	Produktlängd	5.3 in [13.4 cm]
	Produktvikt	4.2 oz [120 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [180 g]
	Package Height	1.7 in [44 mm]
	Package Length	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	3.9 in [98 mm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - fjärrkontroll för presentation 2 - AAA-batterier 1 - bärfodral 1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.