

Servidor Inalámbrico Wireless N Wifi de Impresora con 1 Puerto USB Compatible con AirPrint - 802.11b/g/n

Product ID: PM1115UA



El servidor AirPrint Wireless-N USB, modelo PM1115UA, permite la impresión directa desde su dispositivo iPhone, iPod touch o iPad en la mayoría de las impresoras estándar USB, a través de una red inalámbrica. (Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la documentación de ayuda correspondiente).

Con este compacto servidor AirPrint conectado a una red inalámbrica existente, se habilita la impresión directa desde iOS® / iPad, mediante el menú de impresión del dispositivo, sin las molestias de transferir documentos o fotos a otro sistema.

También es posible utilizar el servidor AirPrint con otros sistemas de un ordenador portátil o de sobremesa en la red, de manera que cualquier impresora estándar USB se convierte de forma eficaz en una impresora totalmente habilitada para funcionamiento en red. Este compacto servidor es compatible con las normas y funciones 802.11b/g/n, además de incluir una interfaz de fácil uso mediante navegador web, así como software de administración de impresión para Windows® y Mac OS®. Para más flexibilidad, es posible conectar hasta 2 impresoras al servidor de impresión, mediante un concentrador USB (no incluido).

Y como ventaja adicional, el uso de un servidor de impresión inalámbrico permite disponer de la impresora desde cualquier punto ubicado dentro de la cobertura del enrutador inalámbrico, de manera que se puede colocar la impresora en el lugar más adecuado, sin que esté limitada por un cable de red.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imprima directamente desde dispositivos basados en iOS, a través de una red inalámbrica
- Convierta una impresora USB estándar en una independiente de uso inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en red
- Coloque su impresora en un lugar centralizado y conveniente, sin necesidad de un cable de red

Features

- Compatible con AirPrint de Apple en los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3ª generación o superior)
- También admite el uso compartido de impresión en red con los sistemas de ordenador de sobremesa y portátil
- Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
- Compatible con USB 2.0
- Puerto opcional RJ45 para LAN a 10/100 Mbps
- Tamaño compacto que ocupa poco espacio
- Interfaz web de fácil uso y software incluido para configuración en sistema operativo Windows o Mac

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n
	Interfaz	USB 2.0 RJ45 (Ethernet 10/100) Inalámbrico
Rendimiento	Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP Cifrado de Datos WPA TKIP/AES WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Frecuencia	2.4 GHz
	Protocolos Admitidos	TCP/IP
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	150 Mbps
	Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Observaciones / Requisitos	Nota	AirPrint es una tecnología Apple® compatible con los dispositivos iPad (todos los modelos), iPhone (3GS o superior) e iPod touch (3ª generación o superior) La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en cualquier plataforma que admita la impresión en red Compatible con la mayoría de las impresoras estándar USB (Para ver una lista de impresoras compatibles, consulte la documentación de ayuda correspondiente)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido 1 - WLAN 1 - LAN 1 - USB

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1 A
	Corriente de Entrada	0.2 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	0% a 70 % humedad relativa
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.9 in [24 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [57 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.3 in [85 mm]
	Peso del Producto	2 oz [56 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	11.4 oz [324 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Servidor AirPrint™ USB 2.0 Wireless-N 1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE) 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.