

Armario Rack Deslizante 12U de 4 Postes para Servidores

Product ID: PORACK12U



Este rack 12U deslizante hacia fuera ahorra espacio, a la vez que mantiene su equipo para montaje en rack organizado y accesible. Este compacto rack de marco abierto se puede deslizar hacia fuera y rotar fácilmente, lo cual simplifica la instalación y el acceso a su equipo, así como el mantenimiento necesario.

El rack tiene capacidad de peso total de 56,7kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Le ayuda a ahorrar valioso espacio en el suelo. Está diseñado para su instalación en espacios pequeños, como debajo de una mesa o en un armario o despensa. Su versatilidad lo convierte en el rack perfecto para el alojamiento de sus servidores en una sala de juntas, oficina pequeña/oficina en casa, un restaurante o cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

Para fácil instalación y mantenimiento de su equipo, la base del rack de servidores 12U está sobre carriles deslizantes, lo cual facilita el acceso a la parte trasera de su equipo. Con su diseño de marco abierto, el rack no solo maximiza el acceso, sino que además ofrece al equipo flujo de aire sin obstrucciones, lo cual ofrece enfriamiento pasivo para mantener su equipo para montaje en rack en funcionamiento a temperaturas óptimas.

Ahorre en gastos de envío

El rack viene empacado en una caja plana, lo cual reduce el volumen de envío y disminuye significativamente los gastos de envío, en comparación con racks que se envían totalmente ensamblados. Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente, resulta fácil de transportar y almacenar.

El modelo PORACK12U está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Features

- El diseño deslizante hacia fuera le permite gestionar fácilmente su equipo para montaje en rack
- Empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío
- El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo
- Guarde sus servidores en un armario o despensa, sin que estorben

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	12U
	Características Especiales	Gestor de cables integrado
		Ensamblaje Sencillo
		Marcas de U
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Gestión de cables	Sí
	Montaje en Pared	No
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de rack	4 postes	
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento	Capacidad de Carga	125.3 lb [56.7 kg]
Características Físicas	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
Medidas del Producto	Altura del Producto	24.2 in [61.5 cm]
	Ancho del Producto	19.2 in [48.7 cm]
	Longitud del Producto	22.4 in [56.8 cm]
	Peso del Producto	51.6 lb [23.4 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	16.7 in [42.5 cm]
Información de la Caja	Altura de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Ancho de la Caja	21.7 in [55 cm]
	Longitud de la Caja	24.6 in [62.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	58.7 lb [26.6 kg]
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Bandeja Deslizante 1 - Soporte Superior 6 - Carriles Verticales 1 - Placa Estabilizadora 1 - Placa de Seguridad

4 - Gestores Delgados de Cables

1 - Gestor de Cableado

2 - Tornillos Moleteados

24 - Tornillos de Montaje

24 - Tuercas de Ensamblaje

48 - Tuercas Jaula M5

48 - Tornillos M5

1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.