

# Trådlös presentationsfjärrkontroll med grön laserpekare - 27 m

Product ID: PRESREMOTEG



Med den här fjärrkontrollen kan du engagera din publik, fånga deras uppmärksamhet och styra din presentation. Idealiskt vid presentationer i stora föreläsningssalar eller konferenscentrum.

## Fånga publikens uppmärksamhet

Med presentationsenhetens inbyggda gröna laserpekare kan du styra din publikens uppmärksamhet mot kritisk information i ditt innehåll. Perfekt för PowerPoint-presentationer, webbplatser eller alla typer av dokument som du vill dela.

Den gröna lasern fungerar på ytor där röda lasrar inte kommer att synas. Den syns bra på en ljus projektor eller LCD/LED HD-skärmar.

## **Engagera din publik**

Presentationsklienten har ett trådlöst intervall på 27 m. Det ger dig kontroll över vad som finns på skärmen i hela rummet, och friheten att röra dig och genomföra en presentation som om du satt vid datorn.

Du kan:

Bläddra genom dina bilder

Släcka skärmen för att helt och hållet fokusera din publiks uppmärksamhet på dig eller något annat i rummet

Kontrollera volymen på en video

## **Genomföra en presentation var du än befinner dig**

Fjärrkontrollen har en elegant, ergonomisk design och inkluderar de nödvändiga batterierna tillsammans med en skyddande väska, för total portabilitet. Du kan förvara den trådlösa mottagaren inuti presentationsfjärrkontrollen när du inte använder den så kommer fjärrkontrollen att stängas av automatiskt.

USB-mottagaren fungerar med praktiskt taget alla Mac- och Windows-datorer. Anslut bara mottagaren till din bärbara dator så är du redo att presentera.

PRESREMOTEG täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Kontrollera din PowerPoint-presentation med lättanvända knappar
- Markera viktig information med laserpekaren
- Rör dig fritt i rummet under din presentation

### Features

- Rikta din publiks uppmärksamhet till specifikt innehåll på skärmen med hjälp av den inbyggda laserpekaren
- Den tydliga gröna lasern ger bättre synlighet på projektorer och LCD/LED HD-skärmar än traditionella röda pekare
- Engagera din publik och rör dig i rummet med trådlös anslutning på upp till 27 m.
- Styr enkelt din presentation med intuitiva knapptrycksfunktioner, ingen ytterligare programvara eller drivrutiner krävs
- Presentera var du än befinner dig, fjärrkontrollen levereras med en väska och passar snyggt inuti en laptop-väska

	Warranty	2 Years
<b>Prestanda</b>	Maximal optisk effekt	1 mW
	Maximalt avstånd	27 m / 90 ft
	Trådlöst band	2,4 GHz
	VÅGLÄNGD	532 ± 10 Nm
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Detta är en laserprodukt klass 2.
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Aktivitet (fjärrkontroll)
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Luftfuktighet	30%~80% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Produktbredd	1.2 in [31 mm]
	Produkthöjd	1 in [2.5 cm]
	Produktlängd	5.3 in [13.4 cm]
	Produktvikt	1.5 oz [43 g]
<b>Förpackning</b>	Förpackningsantal	190
	Fraktvikt (förpackning)	0.4 lb [0.2 kg]
	Package Height	1.8 in [45 mm]
	Package Length	7.5 in [19 cm]
	Package Width	3.8 in [96 mm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - fjärrkontroll för presentation 2 - AAA-batterier 1 - bärfodral 1 - Användarhandbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.