

2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met scharnier

Product ID: RKPNLHV2U



Het RKPNLHV2U 2U scharnierende, robuuste rack ventilatiepaneel wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en de look van uw rack te verbeteren, terwijl u toch gemakkelijk toegang behoudt en een goede luchtstroom wordt bevorderd. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het scharnierende ventilatiepaneel is omkeerbaar, waardoor het zowel van de linker- als rechterkant kan worden geopend, terwijl de ongebruikte rackruimtes worden afgedekt voor een professionele look.

Het ventilerende rackpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur. Bovendien zorgt het ventilatiedesign voor een onbelemmerde luchtstroom door uw rack. Voor gemakkelijke installatie worden bij dit rackpaneel installatieschroeven (10-32) geleverd.

Voor een afdekpaneel zonder ventilatie design, zie ons 2U scharnierend, rackafdekpaneel (RKPNLHS2U).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vul ongebruikte tussenruimtes tussen apparatuur in serverracks en -kasten, terwijl u toch toegang hebt tot de binnenkant van het rack

Features

- Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rack componenten
- Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- 2U rack paneel met ventilatie design
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rackschroeven

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	EIA RS310-D
	Luchtstroomregeling	Ventilerend
	Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)
	U-hoogte	2U
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	11.9 oz [337.7 g]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	19.8 in [50.4 cm]
	Package Width	3.9 in [10 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	15.6 oz [442.3 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - scharnierend 2U Rack ventilatiepaneel
		2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
		2 - #10-32 UNF plaatmoeren

Product appearance and specifications are subject to change without notice.