

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Juniper RX-10KM-SFP - 1000Base-LX

Product ID: RX10KMSFPST



Il RX10KMSFPST è un modulo ricetrasmittitore SFP in fibra compatibile con Juniper RX-10KM-SFP progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Juniper®. Offre una connettività affidabile 1 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 1000Base-LX a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310nm
- **Massima velocità di trasferimento dei dati:** 1 Gbps
- **Tipo:** monomodale / multimodale
- **Tipo di connessione:** Connettore in LC
- **Massima distanza di trasferimento:** 10 km
- **MTBF:** 53,972,659 ore
- **Consumo energetico:** < 1,0 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** sì

Questo modulo SFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

SFP StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- 100% di compatibilità garantita con JuniperRX-10KM-SFP
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Warranty | Lifetime |
| Hardware | Compatible Brand | Juniper® |
| Prestazioni | DDM | Sì |
| | Distanza di trasferimento max | 10 km (6.2 mi) |
| | Lunghezza d'onda | 1310nm |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 1,25 Gbps |
| | Modalità operativa fibra | Full Duplex |
| | MTBF | 53,972,659 hours |
| Connettore/i | Connettore A | 1 - Slot SFP Presa |
| | Connettore B | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 0.5 in [1.2 cm] |
| | Larghezza prodotto | 0.6 in [14 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 2.6 in [65 mm] |
| | Peso prodotto | 2.5 oz [72 g] |
| Informazioni confezione | Package Height | 0.6 in [15 mm] |
| | Package Length | 9.1 in [230 mm] |
| | Package Width | 8.1 in [207 mm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.8 oz [80 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - SFP Transceiver |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.