

Punto de Acceso de Red Inalámbrica Wifi Wireless-N 2T2R con Generación de Cuentas de Invitados WAP b/g/n

Product ID: R300WN22GAEU



El punto de acceso a red inalámbrica Wireless-N para cuentas de invitados, modelo R300WN22GAEU ("Wireless Access Point", WAP) permite la creación de varias cuentas temporales de invitados para un acceso seguro a una red inalámbrica con solo pulsar un botón.

El punto de acceso para invitados ofrece sencillez tanto para el usuario final como para el profesional de la informática que lo implemente, al integrar una pantalla LCD y un botón "Obtener clave" (Get Key) directamente en el dispositivo. Cuando el botón se presiona, el dispositivo generará y mostrará un ID de usuario y una clave de seguridad temporales basados en sus opciones de configuración establecidas. A partir de allí, basta que el usuario conecte su dispositivo a la red inalámbrica invitada y estará conectado a Internet.

El punto de acceso a red inalámbrica para invitados puede configurarse fácilmente para usar SSID separados y segmentos de red para invitados y empleados, lo que lo ayuda a ofrecer una conectividad de red rápida a la vez que protege los recursos de red internos y los sitios de Intranet.

Con una transferencia de datos de Wireless-N de hasta 300 Mbps en la frecuencia de 2,4 GHz, este punto de acceso inalámbrico es compatible con las normas 802.11b/g/n y ofrece soporte para autenticación WPA y WPA2, para conexiones seguras. El punto de acceso inalámbrico también ofrece una interfaz web de fácil uso que brinda opciones de configuración que incluyen múltiples SSID, páginas personalizadas de inicio de sesión/ contrato de usuario, administración del ancho de banda y reportes de su utilización.

Avalado por una garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cree un acceso inalámbrico seguro para aquellos que visiten un edificio de oficinas, con el mínimo de mantenimiento informático
- Agregue una zona activa inalámbrica de autoservicio en entornos de hostelería, restaurantes o tiendas de venta al por menor, al darles a los clientes la posibilidad de conectarse

Features

- Pantalla LCD integrada y botón de "Obtener clave" (Get Key) para usuarios invitados
- Cumple con la norma IEEE 802.11b/g/n (Wireless-N), con velocidades de hasta 300 Mbps a 2,4 GHz
- 5 conectores RJ45 traseros para conexión LAN/WAN
- Soporte para varios identificadores SSID
- Soporta 20 usuarios simultáneos
- Soporte para seguridad WPA y WPA2 con cifrado TKIP/AES
- Página de inicio de sesión, página de acuerdo de usuario y ventana de información personalizables

Hardware	Warranty	2 Years
	Configuración de Antena	2x2:2 (TxR:S)
	Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n
	ID del Conjunto de Chips	Ralink - RT3052
	Interfaz	Inalámbrico
Rendimiento	Alcance de la Frecuencia	2.400 – 2.484
	Características de Seguridad	Cifrado de Datos WPA TKIP/AES
	Distancia Máxima	30 m / 100 ft
	Protocolos Admitidos	CSMA/CA
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	300 Mbps (Wireless-N) 10/100 Mbps (puerto Ethernet RJ45)
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) 5 - RJ-45 Hembra
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido 1 - Estado del sistema 1 - Actividad/enlace WAN 4 - Enlace/actividad de LAN 1 - Actividad/enlace WLAN
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.4 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 20~90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Características Físicas	Altura del Producto	36 mm [1.4 in]
	Ancho del Producto	140 mm [5.5 in]
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Producto	180 mm [7.1 in]
	Peso del Producto	405 g [14.3 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1 kg [2.2 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Generador de cuentas / Punto de acceso a red inalámbrica para invitados 1 - Cable Ethernet 2 - Tornillos para montaje en pared 1 - Adaptador de Alimentación 1 - Guía de inicio rápido 1 - Manual de instrucciones en CD

Product appearance and specifications are subject to change without notice.