

3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Product ID: S3510SMU33



Met de S3510SMU33 USB 3.0 harde-schijfbehuizing kunt een 3,5 inch SATA harde schijf aansluiten via een beschikbare USB-poort.

Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten.

De HDD-behuizing is een veelzijdige oplossing voor het verhogen van de opslag-/back-up-capaciteit van uw computer, met ondersteuning van SATA I/II/III harde schijven voor een capaciteit tot 4 TB. Verder is de behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium en heeft een stijlvol zilveren design dat in elke applicatie er geweldig uitziet.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3510SMU33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Windows, OSX, Linux en Google Chrome.



De S3510SMU33 USB 3.0 HDD-behuizing wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Voeg extra opslag toe aan bijna elk voor USB geschikt computersysteem
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Features

- Voldoet aan USB Attached SCSI Protocol (UASP) transportspecificaties
- Lichte en duurzame aluminiumbehuizing
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Neerwaarts compatibel met high-speed USB 2.0 hostinterface, met datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E
	Interface	USB 3.0
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijfinstallatie	Vast
	Schijftype	SATA
	Ventilator(en)	Nee
Prestaties	Max. schijfcapaciteit	Momenteel geen maximum bekend; getest met harde schijven tot 14 TB 7200 tpm.
	RAID	Nee
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.2 in [31.4 mm]

	Gewicht product	11.3 oz [321 g]
	Hoogte product	4.5 in [11.5 cm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	7.5 in [19.1 cm]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	4.2 in [10.6 cm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5.3 in [13.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	28.1 oz [797 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3,5 inch USB 3.0 SATA III HDD-behuizing
		1 - Set schroeven
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - HDD Stand
		1 - Producthandleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.