


Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Product ID: SAT32MSAT257



Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al incorporar la velocidad de una unidad mSATA SSD en cualquier aplicación de disco duro SATA de 2,5", mediante el adaptador mSATA a SATA, modelo SAT32MSAT257.

Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III, mediante un disco mSATA SSD que evita los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos mSATA SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.

Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual garantiza la máxima disipación del calor.

El modelo SAT32MSAT257 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Dos unidades mSATA SSD no utilizadas pueden convertirse en una unidad convencional SATA SSD de 2,5"
- Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad mSATA SSD mediante un ordenador con SATA estándar
- Acceso a unidades mSATA SSD desde una fuente externa, como una caja de unidad SATA o una estación de conexión

Features

- Soporte de marco abierto de aluminio
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con bahías SATA de 2,5" de 7 mm o superior
- Chasis con formato SATA 2,5 pulgadas
- Compatible con unidades de disco mSATA SSD

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	Instalación de la Unidad	Fijo
	Interfaz	SATA
	Unidades Compatibles	mSATA (mini SATA)
Rendimiento	Soporta Hot Swap	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - mSATA (52 pines, mini SATA) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
	Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
	Longitud del Producto	3.9 in [10 cm]
	Peso del Producto	4 oz [114 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	0.1 in [3 mm]
	Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [33 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conversor de disco mSATA SSD a disco SATA SSD de 2,5" 1 - Kit de montaje (2 tornillos de montaje de la unidad, 4 tornillos de montajes del adaptador) 1 - Manual de instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.