

## Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 15 cm

Product ID: SATA6LA1



Il cavo SATA con angolare sinistro (90 gradi) SATA6LA1 presenta un connettore SATA standard (dritto) e un connettore SATA con angolare sinistro offrendo una semplice connessione da 15 cm a un'unità ATA seriale con il supporto della larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

La connessione SATA con angolare sinistro consente di inserire il disco rigido ATA seriale in zone di difficile accesso o spazi ristretti mentre il basso profilo e il design flessibile del cavo migliorano il flusso d'aria e riducono l'ingombro nel case del computer consentendo di mantenere il case pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 15 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo SATA con angolare destro da 15 cm (SATA6RA1), che offre la stessa semplicità di installazione del cavo SATA con angolare sinistro, ma consente il collegamento del cavo all'unità SATA in direzione opposta.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

### Features

- 1 connettore SATA
- 1 connettore SATA con angolare sinistro/90 gradi
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 15 cm

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Numero di conduttori	7
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati) Presa
	Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati) Presa
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Colore	Rosso
	Diametro filo	26 AWG
	Larghezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Lunghezza cavo	6 in [152.4 mm]
	Lunghezza prodotto	6 in [152.4 mm]
	Peso prodotto	0.2 oz [6 g]
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro	
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [11 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 15 cm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.