

Box esterno USB 3.1 (10 Gbps) senza utensili per SSD/HDD 2,5" - USB-C

Product ID: S251BPU31C3



Consente di portare con sé i dati importanti ovunque Questo box esterno a unità singola per SSD/HDD da 2,5" consente di utilizzare la porta USB-C su MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 Series 2-in-1 o altro dispositivo, per aggiungere una soluzione di archiviazione dati ultra veloce e ultra portatile.



Senza utensili e leggero per una portabilità estrema

Il design compatto e leggero del box esterno offre una soluzione altamente portatile per l'aggiunta di una soluzione di archiviazione esterna dei dati a qualsiasi dispositivo dotato di USB-C. Può essere facilmente trasportato in una borsa per laptop o valigetta e non richiede utensili, in questo modo installare le unità è semplice e veloce. Il box esterno è alimentato direttamente dalla porta USB, senza richiedere alimentazione esterna e senza la necessità di portare con sé un adattatore.



Connettività semplice tramite USB-C

Il box esterno dell'unità è dotato di un cavo USB-C a Micro B. Il connettore USB Type-C è compatto e reversibile per un semplice inserimento. È possibile usare il connettore USB-C con qualsiasi lato rivolto verso l'alto, riducendo i problemi e il rischio di danneggiare le porte.


Permette di massimizzare le prestazioni delle unità SATA da 2,5"

Grazie al supporto di SATA I, II e III e di unità di capacità elevate (testate con dischi rigidi fino a 2 TB), questo box esterno USB-C è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido o a stato solido SATA da 2,5". Il box esterno fornisce prestazioni USB 3.1 con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, permettendo di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati. Inoltre, è ottimizzato grazie al supporto di UASP, che aumenta la velocità di lettura e scrittura, per sfruttare appieno il potenziale delle unità SATA III.

Consente di sfruttare la velocità dell'USB 3.1

La connessione USB 3.1 offre maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0.

S251BPU31C3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e tablet con porta USB-C e connettività USB 3.1 (10 Gbps) ultraveloce
- Permette di creare una soluzione di archiviazione esterna veloce e portatile, per MacBook, Chromebook Pixel, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 e altri dispositivi
- Consente di utilizzare HDD/SSD SATA alla massima velocità
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Features

- Consente di utilizzare la porta USB-C sul proprio laptop o tablet per creare una soluzione di archiviazione esterna portatile per SSD/HDD da 2,5"
- Permette di ottenere velocità di trasferimento dei dati ultra elevate tramite USB 3.1 (10 Gbps)
- Design che non richiede utensili e box esterno leggero, per una facile installazione e un'estrema portabilità
- Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Supporta unità con altezza di 5 mm, 7 mm e 9,5 mm
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Comprende un cavo USB-C a Micro B

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
Prestazioni	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 RPM
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sì
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio 1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
	Connettori host	1 - USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]

	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.2 cm]
	Peso prodotto	2.4 oz [69 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.7 in [43 mm]
	Package Length	5.4 in [13.7 cm]
	Package Width	7 in [17.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [180 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD USB 3.1 a SATA 2,5"
		1 - Cavo USB-C a Micro-B - 51 cm
		1 - guarnizione per unità
		1 - Guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.